



MICROFLEX® QUADRO

Rugalmas, önkompenzáló előszigetelt, két távfűtési csövet és két szanitercsövet vezető cső. Melegvízhez került megtervezésre (táp- és visszavezetés), szaniter melegvíz csővel és keringetéssel. EN ISO 15875 szabvány szerinti térhálósított PE-X-ből készült korrózióálló haszoncső, a DIN 4726 szabvány szerinti diffúziógátlóval. Rugalmas, CFC-mentes hőszigetelés, térhálósított PE-X-ből készül, kapszulázott mikrocellás szerkezettel. Minimális vízfelvevő képesség (<1%) az ISO 2896 szabvány szerint. A PE-szigetelésű belső tér biztosítja a betápláló/használati melegvíz- és a visszatérő/keringetőcső hatékony elválasztását. A zárt cellás elv alapján készült trapéz alakú HPDE külső burkolat a csőrendszer magas fokú védelme érdekében.

- Fűtőcsövek
- Maximális üzemi nyomás: 6 bar
 - Maximális közeghőmérséklet: + 95°C
 - PE-Xa csövek: SDR 11 Szanitercsövek
 - Maximális üzemi nyomás: 10 bar
 - Maximális közeghőmérséklet: + 95°C
 - PE-Xa csövek: SDR 7,4
 - Szabványos tekeréshossz: 100 m



CSŐ

Kód	PE-Xa külső átmérő /s (mm)	PE-Xa belső átmérő (mm)	Külső cső külső átmérő (mm)	Súlya (kg/m)	Hajlítási sugár (1) (m)
MQ16025C2520S	2x25x2,3 1x25x3,5 1x20x2,8	20-20-18-14	160	2,40	0,60
MQ16025C2818S	2x25x2,3 1x28x4 1x18x2,5	20-20-20-13	160	2,58	0,60
MQ16032C2520S	2x32x2,9 1x25x3,5 1x20x2,8	25-25-18-14	160	2,60	0,60
MQ16032C2818S	2x32x2,9 1x28x4 1x18x2,5	25-25-20-13	160	2,64	0,60
MQ16032C3218S	2x32x2,9 1x32x4,4 1x18x2,5	25-25-23-13	160	2,67	0,60
MQ16032C3225S	2x32x2,9 1x32x4,4 1x25x3,5	25-25-23-18	160	2,70	0,60
MQ20040C4028S	2x40x3,7 1x40x5,5 1x28x4	32-32-29-20	200	4,12	1,30
MQ20040C4032S	2x40x3,7 1x40x5,5 1x32x4,4	32-32-29-23	200	4,14	1,30

(1) Reális gyakorlati teljesítmény a cső deformálódásának vagy sérülésének kockázata nélkül.

TARTOZÉKOK



A fix pontokat a PE-Xa átvető csövek bővítése / hosszugorodása hatásainak elnyelése céljából kell kialakítani



Cső kat. szám	Porvédő sapka MSQ kat. sz.	EPDM védősapka kat.sz.	Fix pont kat.sz.	Menet
MQ16025C2520S	MSQ160252520	MGQ1602532	MFP34 (*) MFP34 MFP34	3/4" M 3/4" M 3/4" M
MQ16032C2520S	MSQ160322520	MGQ1602532	MFP44 (*) MFP34 MFP34	1" M 3/4" M 3/4" M
MQ16032C3225S	MSQ160323225	MGQ1602532	MFP44 (*) MFP44 MFP34	1" M 1" M 3/4" M
MQ20040C4032C	MSQ200404032	n.a.	MPF54 (*) MFP54 MFP44	1 1/4" M 1 1/4" M 1" M

(*) Két fix pont szükséges.