

WATTS NEW 2025

Prijzen geldig tot 30/09/2025
Prix valables jusqu'au 30/09/2025



S360 MAGNETISCHE VUILAFSCHEIDER / SÉPARATEUR DE BOUE MAGNÉTIQUE

Code	Omschrijving/Description	Aansluiting/Connexion	VE/UE	Brutoprijs/Tarif
22156	S360	3/4" - 1"	1/12	€ 132,30


VBK VORSTBEVEILIGINGSKLEP / SOUPAPE ANTIGEL

Code	Omschrijving/Description	Aansluiting/Connexion	VE/UE	Brutoprijs/Tarif
22159	VBK Vorstbeveiligingsklep/Soupape antigel DN25	1"	1	€ 122,23
22160	VBK Vorstbeveiligingsklep/Soupape antigel DN32	1" 1/4	1	€ 152,65


BV BUFFERVAT / BALLON TAMPON

Code	Omschrijving/Description	Volume	VE/UE	Brutoprijs/Tarif
22152	BV Buffervat 30L met muurbevestiging/ Ballon tampon 30L avec fixation murale	30L	1/12	€ 427,66
22153	BV Buffervat 50L met muurbevestiging/ Ballon tampon 50L avec fixation murale	50L	1/12	€ 508,62
22154	BV Buffervat 100L / Ballon tampon 100L	100L	1/4	€ 671,59
22155	Muurbeugel voor 100L vat/ Fixation murale pour ballon tampon 100L	-	1	€ 30,11
22161	BV Buffervat 200L / Ballon tampon 200L	200L	1	€ 912,41
22162	BV Buffervat 300L / Ballon tampon 300L	300L	1	€ 1.243,53


B16 WARMTEWISSELAAR / ÉCHANGEUR DE CHALEUR

Code	Omschrijving/Description	Aansluiting/Connexion	VE/UE	Brutoprijs/Tarif
01515710	B16H RVS316 20PL - 10kw	4x1-1/4"	1	€ 602,97
01515720	B16H RVS316 30PL - 15kw	4x1-1/4"	1	€ 701,99
01515730	B16H RVS316 40PL - 18kw	4x1-1/4"	1	€ 801,01
41662	EPP Isolatiebox voor warmtewisselaar B16 Boîte d'isolation en EPP pour échangeur B16	-	1	€ 58,00


KSG 30 BEVEILIGINGSEENHEID VOOR GESLOTEN CIRCUITS/ UNITÉ DE PROTECTION POUR CIRCUITS FERMÉS

Code	Omschrijving/Description	Aansluiting/Connexion	VE/UE	Brutoprijs/Tarif
10005227	KSG 30/ISO 2 50kW	1"	1	€ 83,34


HKM25/32 24V FLOWBOX GEMENGDE POMPGROEP / MODULE DE POMPE MÉLANGÉ

Code	Omschrijving/Description	Kvs	Aansluiting/Connexion	VE/UE	Brutoprijs/Tarif
10070270	Flowbox HKM 25 Wilo Para SC/6 24V (0-10V)	6,3	1"	1	€ 803,31
10087087	Flowbox HKM 25 zonder/sans pomp(e) 24V (0-10V)	6,3	1"	1	€ 567,13
10045910	Flowbox HKM 32 Wilo Para SC/7 24V (0-10V)	18	1" 1/4	1	€ 987,40
10087088	Flowbox HKM 32 zonder/sans pomp(e) 24V (0-10V)	18	1" 1/4	1	€ 669,44


BKFM KOGELKRAAN MET FILTER + MAGNEET / ROBINET À BILLE AVEC FILTRE + MAGNET

Code	Omschrijving/Description	Aansluiting/Connexion	VE/UE	Brutoprijs/Tarif
3228220	BKFM 20	3/4" FF	1/32	€ 59,29
3228225	BKFM 25	1" FF	1/24	€ 73,99
3228232	BKFM 32	1" 1/4 FF	1/4	€ 123,85
3228240	BKFM 40	1" 1/2 FF	1/3	€ 181,86
3228250	BKFM 50	2" FF	1/2	€ 286,87



Kogelkraan met filter ook beschikbaar zonder magneet
Robinet à bille avec filtre également disponible sans magnet

SUPERCAL 739 HC THERMISCHE ENERGIEMETER / COMPTEUR D'ENERGIE THERMIQUE

Code	Omschrijving Description	Aansluiting Connexion	Debiet Débit	VE UE	Brutoprijs Tarif
0404420	Supercal 739 HC 110mm	1/2"	1,5 m³	1	€ 514,62
0404525	Supercal 739 HC 130mm	3/4"	2,5 m³	1	€ 530,57



Geschikt voor verwarmen en koelen / Convient au chauffage et au refroidissement



SUPERAQUA 1 DIGITALE WATERMETER / COMPTEUR D'EAU NUMÉRIQUE

Code	Omschrijving Description	Aansluiting Connexion	Debiet Débit	VE UE	Brutoprijs Tarif
0405415	Superaqua 1 DN15	1/2" - 3/4"	2,5 m³	1	€ 203,28
0405420	Superaqua 1 DN20	3/4" - 1"	2,5 m³	1	€ 216,61
0405520	Superaqua 1 DN20	1" - 3/4"	4 m³	1	€ 223,71



499 DFC WATERTELLER / COMPTEUR D'EAU À TURBINE À JETS MULTIPLES

Code	Omschrijving Description	Aansluiting Connexion	VE UE	Brutoprijs Tarif
149B7249	499 DFC DN15	3/4"	1	€ 80,48
149B7250	499 DFC DN20	1"	1	€ 98,08
149B7318	499 DFC DN25	1" 1/4	1	€ 155,15
149B7319	499 DFC DN32	1" 1/2	1	€ 175,96
149B7320	499 DFC DN40	2"	1	€ 373,74



Ijkingscertificaat verkrijgbaar op aanvraag / Certificat de calibration disponible sur demande
Ook geschikt voor warm water / Convient également pour l'eau chaude



HP-FLEX FLEXIBELE RVS BUIS ROL VAN 15 METER / ROULEAU DE TUYAU FLEXIBLE INOX DE 15 MÈTRES

Code	Omschrijving Description	Isolatie Isolation	VE UE	Brutoprijs Tarif
127EWX132015C	HP-FLEX DN32 - rol 15M	19 mm	1	€ 731,17



HP-FLEX is ook beschikbaar op rollen van 10, 20, 25 of 50 meter
HP-FLEX est également disponible en rouleaux de 10, 20, 25 ou 50 mètres



EASYDRILL KOPPELING VOOR HP-FLEX / RACCORD POUR HP-FLEX

Code	Omschrijving Description	Aansluiting Connexion	VE UE	Brutoprijs Tarif
EWA032054	Easydrill DN32	1" 1/2 x 1" 1/4	1	€ 34,41



QUICKFILL 32 SPOEL- EN VULINSTALLATIE / DISPOSITIF RINÇAGE - REMPLISSAGE

Code	Omschrijving Description	Aansluiting Connexion	VE UE	Brutoprijs Tarif
903499645	Quickfill 32	1" 1/4"	1	€ 96,91



WATCHMAN SONIC ULTRASONE INHOUDSMETER / JAUGE À ULTRASONS

Code	Omschrijving Description	Aansluiting Connexion	VE UE	Brutoprijs Tarif
0190904	Watchman Sonic Plus Advanced	2"	1	€ 270,74
0190906	Watchman Sensit wifi apparaat	USB	1	€ 136,00



BA BM X BA TERUGSTROOMBEVEILIGING IN RVS / DISCONNECTEUR BA EN INOX

Code	Omschrijving/Description	Aansluiting/Connexion	VE/UE	Brutoprijs/Tarif
405015510	BA BM X DN15	1/2"	1	€ 1.748,00
405020510	BA BM X DN20	3/4"	1	€ 1.830,00
405025510	BA BM X DN25	1"	1	€ 2.188,11
405032510	BA BM X DN32	1" 1/4	1	€ 2.419,58
405040510	BA BM X DN40	1" 1/2	1	€ 2.838,93
405050510	BA BM X DN50	2"	1	€ 3.050,69



Statische en dynamische balanceerventielen Vannes d'équilibrage statique et dynamique



STBV-25/25N
STATISCH



W-DPBV-16/25Q
STATISCH



W-STBV-16Q
STATISCH



W-DPBV-20T
DYNAMISCH



W-PICV-25T/25Q
DYNAMISCH

Een volledig gamma statische en dynamische balanceerventielen.
Une gamme complète de vannes d'équilibrage statiques et dynamiques.

Coming
SOON

BT-ST03 RF - Smart thermostaat BT-ST03 RF - Thermostat intelligent

Ideaal voor het beheren
van verwarmings- en koel-
systemen in kleine flats en
tweede verblijven.

Idéal pour gérer les systèmes de
chauffage et de refroidissement
dans les petits appartements et
les résidences secondaires.



Coming
SOON

De opgegeven brutoprijzen zijn excl. BTW en geldig tot 30/09/2025. Les prix bruts indiqués sont hors TVA et valables jusqu'au 30/09/2025.

De beschrijvingen, foto's en prijzen in dit productinformatieblad worden slechts ter informatie verstrekt en zijn niet bindend. Watts behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen in technische kenmerken en ontwerp van zijn producten aan te brengen. Garantie: bij elke verkoop en koopovereenkomst gaat de koper uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden van Watts vermeld op de website watts.eu.

Watts aanvaardt geen enkele afwijkende of aanvullende voorwaarde, in welke vorm dan ook door de verkoper vermeld, tenzij schriftelijk overeengekomen met ondertekening door een gemachtigde van Watts.

Les descriptions, photographies et prix de cette fiche produit sont fournies à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. Watts se réserve le droit d'apporter des améliorations aux caractéristiques techniques et à la conception de ses produits sans préavis. Garantie : pour toute vente et tout contrat de vente, l'acheteur accepte expressément les conditions générales de Watts figurant sur le site watts.eu.

Watts n'accepte aucune condition différente ou supplémentaire, sous quelque forme que ce soit, énoncée par le vendeur, à moins qu'elle n'ait été convenue par écrit et signée par un représentant autorisé de Watts.